



GENIFOS® LED ringlight Zubehör

Polarisator / Analysator

Zur Kontrastverbesserung und Elimination von störenden Reflexionen bei stark reflektierenden Teilen (z.B. Lötstellen). Der Polarisator wird auf das Ringlicht aufgesteckt, magnetisch gehalten und kann daher gedreht werden. Der Analysator wird in das Ringlicht eingelegt.



Diffusor

Für kleine Arbeitsabstände oder für eine homogene, weiche Beleuchtung (Flächen-Beleuchtung). Magnetisch aufsteckbar auf das Ringlicht.

- Diffusor schwach (mattiertes Glas)
- Diffusor stark (Opal Glas)



Adapterringe

Zur Befestigung des Ringlichtes an kleineren Objektiv-Durchmesser.

- Adapterring
 - 62mm
 - 60mm
 - 58mm
 - 54mm
 - 52mm
 - 50mm

