



## Glasfaser-Durchlicht GD

Einheit für Durchlicht am Mikroskop oder Arbeitsplatz. Faserbündel im Zentrum des schwarzen Metallsockels. Flexible Zuleitung in Metallschlauch mit Lichtquellen-Anschluss LA oder mit Steckanschluss passend zu den Lichtleiter-Enden der Typen Glasfaser-Licht GL 11 und Glasfaser-Arm GAX 11.

Typ	Passend zu	Faserbündel		Abmessungen		Flexible Zuleitung Länge mm
		Ø mm	mm <sup>2</sup>	Ø D	H	
GD	LQ	4.5	16	50	20	750
GD-K	GL 11, GAX 11	4.5	16	50	20	750

- Spezialausführungen auf Anfrage

